

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

## Polycarbonaat kasten PK

Staat: 18.03.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9500.050 - Polycarbonaat kasten PK met uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | PK 9500.050                                                                                                                                                                      |
| Uitvoering                          | PK-kast met gesloten deksel                                                                                                                                                      |
| Materiaal                           | Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat<br>Deksel: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Dekselschroeven: polyamide<br>Blinddoppen: polyethyleen |
| Kleur                               | RAL 7035                                                                                                                                                                         |
| Levering                            | Kast met deksel<br>Dekselschroeven<br>Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven                                                                                                 |
| Protection category NEMA            | NEMA 4X                                                                                                                                                                          |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                            |
| IK-code                             | IK08                                                                                                                                                                             |

## Funcities

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Afmetingen                      | Breedte: 65 mm<br>Hoogte: 65 mm<br>Diepte: 57 mm |
| Kabelinvoer (aantal x Ø)        | M16/M20                                          |
| Aantal metrische uitdrukpoorten | 4 x M16/M20                                      |
| Bedrijfstemperatuurbereik       | -35 °C...80 °C                                   |
| Basismateriaal                  | Polycarbonaat                                    |
| Leveringseenheid                | 12 st.                                           |
| Nettogewicht                    | 1,092 kg                                         |
| Brutogewicht                    | 1,286 kg                                         |
| Douanetariefnummer              | 94037000                                         |
| ETIM 9                          | EC000261                                         |
| ECLASS 8.0                      | 27180101                                         |

## Goedkeuringen

|               |            |
|---------------|------------|
| Goedkeuringen | C-UL<br>UL |
|---------------|------------|