

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9508.050

Polycarbonaat kasten PK

Staat: 28.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9508.050 - Polycarbonaat kasten PK met uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | PK 9508.050 |
| Uitvoering | PK-kast met gesloten deksel |
| Materiaal | Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |

Funcities

| | |
|---------------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 130 mm Hoogte: 94 mm Diepte: 57 mm |
| Kabelinvoer (aantal x Ø) | M16/M20 |
| Aantal metrische uitdrukpoorten | 10 x M16/M20 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...80 °C |
| Basismateriaal | Polycarbonaat |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Brutogewicht | 0,86 kg |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | PK Polycarbonaat kast, 130x94x57 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, met uitdrukpoorten 10xM16/M20 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | C-UL DNV UL |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |