

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9508.050**

**Polycarbonaat kasten PK**

Staat: 03.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9508.050 - Polycarbonaat kasten PK met uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



## Functies

Bestelnr.	PK 9508.050
Uitvoering	PK-kast met gesloten deksel
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 130 mm Hoogte: 94 mm Diepte: 57 mm
Kabelinvoer (aantal x Ø)	M16/M20
Aantal metrische uitdrukpoorten	10 x M16/M20
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 °C...80 °C
Basismateriaal	Polycarbonaat
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,86 kg
Douanetariefnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	PK Polycarbonaat kast, 130x94x57 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, met uitdrukpoorten 10xM16/M20

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	C-UL DNV-GL UL
Verklaringen	Verklaring van conformiteit