


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9515.000

Polycarbonaat kasten PK

Staat: 01.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9515.000 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | PK 9515.000 |
| Uitvoering | PK-kast met gesloten deksel |
| Product omschrijving | Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten. |
| Materiaal | Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 180 mm Hoogte: 110 mm Diepte: 111 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...80 °C |
| Basismateriaal | Polycarbonaat |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 0,84 kg |
| Brutogewicht | 1,04 kg |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | PK Polycarbonaat kast, 180x110x111 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | C-UL DNV UL |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |