


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.000

# Mini-PLS apparatenadapter

Staat: 02.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.000 - Mini-PLS apparatenadapter

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

## Funcities

Bestelnr.	SV 9614.000
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)	AWG 12
Nominale spanning	690 V, 3~
Nominale stroom max.	25 A
Afmetingen	Breedte: 54 mm Hoogte: 160 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 7,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB Eaton Siemens MS325 MS450 max. 25 A MS451 max. 25 A PKZM4 bis 25 A PKE65 bis 25 A 3RV10 31 bis 25 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,27 kg
Brutogewicht	0,318 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,041
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Funcities

---

Product omschrijving

SV Mini-PLS apparatenadapter, 25A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 12

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK