

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Mini-PLS apparatenadapter

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Mini-PLS apparatenadapter

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

Funcities

Bestelnr.	SV 9614.100
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)	AWG 12
Nominale spanning	690 V, 3~
Nominale stroom max.	25 A
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 7,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg

Funcities

Brutogewicht	0,29 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,041
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Mini-PLS apparatenadapter, 25A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=45 mm, met 1 DIN-rail (H=7,5 mm), met aansluitdraden AWG 12

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK