

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Aansluitadapters

Staat: 16.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Aansluitadapters RiLine Compact

Voor het aansluiten van ronde aders.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.200
Mogelijkheden	Voor voeding van het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking	Bij toepassing van ronde soepele aders van 16 mm ² met adereindhuls worden de volgende crimptangen aanbevolen: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Elektrische waarden UL	Nominale stroom (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluiting (elektrisch)	Veerdruklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 16 mm ²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 16 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	1,5 - 16 mm ²
Aansluiting van ronde aders, massief	1,5 - 10 mm ²

Funcities

Aansluiting voor ronde aders	AWG 6 - 16
Afmetingen	Breedte: 22,5 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 115,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,72 kg
Brutogewicht	0,788 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,023
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Aansluitadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, afgaande aansluiting boven/onder, aansluiting ronde aders 1,5-16 mm ² (RiLine Compact)

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK