

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.300 Apparaatadapters

Staat: 25.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.300 - Apparaatadapters 3-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

## Funcities

Bestelnr.	SV 9635.300
Uitvoering	met geïntegreerde zekeringhouder
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	16 A
Nominale spanning	690 V (AC) 600 V (DC)
Aantal polen	3-polig
Voor zekeringtype (Class)	CC
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)	AWG 14
Lengte aansluitkabel	125 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	vast
Afmetingen	Breedte: 22,5 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 80 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,124 kg

# Funcities

---

Brutogewicht	0,134 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,02
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Riline Compact Toestelad. 16A Br 22,5mm

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---