

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.320 Apparaatadapters

Staat: 02.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.320 - Apparaatadapters 3-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

## Funcities

Bestelnr.	SV 9635.320
Uitvoering	Basic
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)	AWG 10
Lengte aansluitkabel	100 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	vast
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 34,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,44 kg
Brutogewicht	0,513 kg

# Funcities

---

Koperaandeel (kg / stuk)	0,044
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Ril. Comp. Toestelad. 32A Br 45mm Bas.

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---