


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.330 Apparaatadapters

Staat: 31.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.330 - Apparaatadapters 3-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Funcities

Bestelnr.	SV 9635.330
Uitvoering	Comfort
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	16 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)	AWG 14
Lengte aansluitkabel	160 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	verstelbaar
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 34,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,44 kg
Brutogewicht	0,494 kg

Funcities

Koperaandeel (kg / stuk)	0,026
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Ril. Comp. Toestelad. 16A Br 45mm Comf.

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
