

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700 NH-zekeringlastscheiden

Staat: 15.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH-zekeringlastscheiders DIN 000

Voor RiLine Compact-railsysteem.



Functies

Bestelnr.	SV 9635.700
Mogelijkheden	Ter beveiliging van de aangesloten verbruikers Geïntegreerde testuitsparingen maken het mogelijk een meting op de contactdelen van de smeltpatronen uit te voeren Voor een kabeluitgang aan de bovenzijde kan de NH-zekeringlastscheider 180° gedraaid op het board worden gemonteerd
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Voor NH-grootte	000
Nominale stroom max.	125 A
Nominale spanning	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem

Funcities

Aansluiting van ronde aders	2,5 - 50 mm ²
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	10 x 10 mm
Afmetingen	Breedte: 49,5 mm Hoogte: 174,5 mm Diepte: 96 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,52 kg
Brutogewicht	0,562 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,145
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV Riline Comp. NH-Lastscheider Gr000