

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9661.000

## Systemstroomrail E-Cu

Staat: 06.06.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.000 - Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

## Functies

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                | SV 9661.000                                                                                                                                                                                              |
| Product omschrijving     | Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu. |
| Materiaal                | E-Cu                                                                                                                                                                                                     |
| Ø hole                   | 14 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Afmetingen               | Lengte: 992 mm                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor            | Breedte: = 1.000 mm                                                                                                                                                                                      |
| Doorsnede                | 10 mm x 40 mm                                                                                                                                                                                            |
| Leveringseenheid         | 2 st.                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht             | 6.94                                                                                                                                                                                                     |
| Brutogewicht             | 7.085                                                                                                                                                                                                    |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 3.47                                                                                                                                                                                                     |
| Douanetariefnummer       | 74071000                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                      | 4028177494732                                                                                                                                                                                            |
| ETIM 9                   | EC000329                                                                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0               | 27400605                                                                                                                                                                                                 |

## Goedkeuringen

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK