


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.040

Systemstroomrail E-Cu

Staat: 01.08.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.040 - Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

Functies

Bestelnr.	SV 9661.040
Product omschrijving	Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
Materiaal	E-Cu
Ø hole	14 mm
Afmetingen	Lengte: 392 mm
Geschikt voor	Breedte: = 400 mm
Doorsnede	10 mm x 40 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2.76
Brutogewicht	2.77
Koperaandeel (kg / stuk)	1.38
Douanetariefnummer	74071000
EAN	4028177555761
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK