


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.760 Kabelinvoerflens

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.760 - Kabelinvoerflens voor dakplaat

Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.



Funcities

Bestelnr.	SV 9665.760
Uitvoering	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Product omschrijving	Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
Materiaal	kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. afdichting
Aantal metrische uitdrukpoorten	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Afmetingen	Breedte: 250 mm Diepte: 160 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,281 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Functies

ECLASS 8.0

27142421

Product omschrijving

SV Kabelinvoerflenzen, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63,
250x160 mm, kunststof, RAL 7035