

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

NH-zekeringlastscheidermoduul

Staat: 17.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - NH-zekeringlastscheidermoduul

Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiden voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.



Functies

Bestelnr.	SV 9666.410
Product omschrijving	Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiden voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Traverse: Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiden (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt
Afmetingen	Breedte: 250 mm Hoogte: 450 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Geschikt voor bestelnr.	9344.210 9344.230 9344.250

Funcities

Voor bouwgruotte	1 x Gr. 2
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,95 kg
Brutogewicht	1,082 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Product omschrijving	ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 1xDIN2, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---