Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.430
Vermogensschakelaarmoduul

Staat: 19.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9666.430 - Vermogensschakelaarmoduul

Voor de opname van standaard vermogensschakelaars tot 250 A resp. 630 A.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.430
Product omschrijving	Geschikt voor de opname van standaard vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 250 mm Hoogte: 300 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (T1, T2, T3) Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2) Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250) Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,297 kg
Douanetariefnummer	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Product omschrijving	ISV Vermogensschakelaarmodule, 250A, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK