

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.550

## NH-

# zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.550 - NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

## Functies

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr.                      | SV 9666.550   |
| Product omschrijving           | Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).   |
| Materiaal                      | Afdekkap: polystyreen<br>Steun: glasvezelversterkt kunststof  |
| Kleur                          | RAL 7035  |
| Levering                       | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Opmerking                      | Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd. |
| Afmetingen                     | Breedte: 500 mm<br>Hoogte: 750 mm   |
| Grootte                        | Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2<br>Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 5   |
| Voor bouwgrootte               | 8 x Gr. 00<br>4 x Gr. 1<br>4 x Gr. 2<br>4 x Gr. 3   |
| Geschikt voor bestelnr.        | 9677.XXX  |
| Geschikt voor railkoper        | 40 x 10<br>50 x 10<br>60 x 10   |
| Hartafstand systeemstroomrails | 185 mm  |
| Leveringseenheid               | 1 st.   |
| Nettogewicht                   | 3,84 kg   |
| Brutogewicht                   | 3,89 kg   |

# Functies

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer   | 85369095  |
| ETIM 9               | EC001893  |
| ECLASS 8.0           | 27400608  |
| Product omschrijving | ISV Railkopermodule tbv koperrail (185 mm), 3-polig, maximaal 8xDIN00 of 4xDIN1/2/3, 500x750 mm BxH, polystyrol, RAL 7035 |

# Goedkeuringen

---

|              |   |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|