

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.560

NH- zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.560 - NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

Functies

Bestelnr.	SV 9666.560
Product omschrijving	Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
Afmetingen	Breedte: 750 mm Hoogte: 750 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 5
Voor bouwgrootte	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Geschikt voor bestelnr.	9677.XXX
Geschikt voor railkoper	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Hartafstand systeemstroomrails	185 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,17 kg
Brutogewicht	5,18 kg

Functies

Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Product omschrijving	ISV Railkopermodule tbv koperrail (185 mm), 3-polig, maximaal 12xDIN00 of 6xDIN1/2/3, 750x750 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---