

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.570

# NH- zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Staat: 23.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.570 - NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Voor NH-zekeringslastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

## Functies

Bestelnr.	SV 9666.570
Product omschrijving	Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
Afmetingen	Breedte: 250 mm Hoogte: 450 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Voor bouwgrootte	3 x Gr. 00
Geschikt voor bestelnr.	9346.020 9346.030
Geschikt voor railkoper	40 x 10
Hartafstand systeemstroomrails	100 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,7 kg
Brutogewicht	1,83 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001893

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27400608

---

Product omschrijving

ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 3xDIN00, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK