

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.583

NH-

zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.583 - NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

Functies

Bestelnr.	SV 9666.583
Product omschrijving	Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.
Afmetingen	Breedte: 750 mm Hoogte: 450 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Voor bouwmaat	10 x Gr. 00
Geschikt voor bestelnr.	9346.020 9346.030
Geschikt voor railkoper	40 x 10
Hartafstand systeemstroomrails	100 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,33 kg
Brutogewicht	3,34 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001893

Funcities

ECLASS 8.0

27400608

Product omschrijving

ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 10xDIN00, 750x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK