

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.603 Railkopermoduul N/PE

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.603 - Railkopermoduul N/PE

Ter bevestiging van railkoper voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.603
Product omschrijving	Voor de bevestiging van railkoper 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm en 30 x 5/10 mm voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur	RAL 7035
Afmetingen	Breedte: 750 mm Hoogte: 300 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Geschikt voor railkoper	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,78 kg
Brutogewicht	2,88 kg
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Product omschrijving	ISV Railkopermodule N/PE tbv railkoper 12x5 tot 30x10 mm, 750x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK