

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.711 Montageprofilen ISV

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.711 - Montageprofielen ISV voor VX

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de VX-/TS-/SE-kast.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.711
Product omschrijving	Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Afmetingen	Hoogte: 1.650 mm
Grootte	Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 11
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	3,654 kg
Brutogewicht	4,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	ISV Montageprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 11HE, H=1650 mm, plaatstaal, verzinkt