Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.754
Montageprofielen ISV

Staat: 22.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.754 - Montageprofielen ISV voor AX

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de AX/AE kast.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.754
Product omschrijving	Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Afmetingen	Hoogte: 600 mm
Grootte	Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,718 kg
Brutogewicht	0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Montageprofiel (ISV), 4 HE (600 mm), voor AE

© Rittal 2026