

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Aansluitklemmen

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - Aansluitklemmen voor ronde aders

Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm² (massief of soepel).

Funcities

Bestelnr.	SV 9676.730
Product omschrijving	Voor de aansluiting van ronde aders op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal	Aansluitklem: messing, vertind Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie	De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schraven zijn niet bij de levering inbegrepen. Railkoperklauw met inpersmoer M10
Rails per geleider	2
Aansluiting van ronde aders	95 - 300 mm ²
Bevestigingsmaat	60 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,32 kg
Brutogewicht	0,327 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Aansluitklemmen voor Flat-PLS 60/100, voor ronde aders 95-300 mm ² re/rm, zonder schroef

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK