

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.610 Railkoppeling

Staat: 06.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.610 - Railkoppeling

Voor het koppelen van railkoper van 40 x 10 tot 120 x 10 mm zonder boren.

Funcities

Bestelnr.	SV 9677.610
Product omschrijving	Voor het koppelen van rechthoekig railkoper zonder boren.
Materiaal	E-Cu
Oppervlak	Vertind
Voor railkoperafmetingen (mm) / Benodigd aantal per railkoper	40 x 10 / 1 80 x 10 / 2 100 x 10 / 1
Opmerking	Bij gebruik van railkoper van 100 x 10 mm is 1 stuk 9677.610 en 1 stuk 9677.620 vereist
Geschikt voor railkoper	40 x 10 80 x 10 100 x 10
Afmetingen	Lengte: 40 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,44 kg
Brutogewicht	0,5 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,407
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Product omschrijving	SV Railkoppeling, geschikt voor railkoper 40/80/100x10 mm, L=40 mm, E-Cu, vertind

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK