


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Apparaatadapters

Staat: 18.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Apparaatadapters klembevestiging

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met een hartafstand van 185 mm.

Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9677.710 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Installation type | Klembevestiging |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale stroom max. | 1.600 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde Opbouw op railsysteem met en zonder afdekprofiel mogelijk |
| Afmetingen | Breedte: 300 mm Hoogte: 652 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 21.12 |
| Brutogewicht | 22.2 |

Functies

| | |
|--------------------------|---------------|
| Koperaandeel (kg / stuk) | 14.68 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177707078 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
