

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.770 Apparaatadapters

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - Apparaatadapters klembevestiging

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met een hartafstand van 185 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.770
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Levering	Flexibar
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	onder
Installation type	Klembevestiging
Aantal polen	3-polig
Nominale stroom max.	630 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde Opbouw op railsysteem met en zonder afdekprofiel mogelijk
Afmetingen	Breedte: 150 mm Hoogte: 585 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,2 kg

Funcities

Brutogewicht	6,629 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	3,754
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV CB-apparatenadapter, 630A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, inclusief flexibar, met klembevestiging, onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK