Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810
Stroomtransformator

Staat: 11.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9677.810 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.810
Product omschrijving	Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal	Polyamide
Voor bouwgrootte	00
Geschikt voor bestelnr.	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Nominaal vermogen	2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)	schroefklemmen
Insuslation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 4 mm²
Nominale frequentie	50 - 50 - Hz

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,2 kg
Brutogewicht	0,21 kg
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Stroomtransformator voor NH-zekeringlastscheiderstrook DIN 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK