

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.810

## Stroomtransformator

Staat: 13.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

## Funcities

Bestelnr.	SV 9677.810
Product omschrijving	Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal	Polyamide
Voor bouwgrootte	00
Geschikt voor bestelnr.	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Nominaal vermogen	2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)	schroefklemmen
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>

# Functies

---

Nominale frequentie	50 - 60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,2 kg
Brutogewicht	0,21 kg
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Stroomtransformator 150/5A (185mm), klasse 1, 50-60Hz, isolatiespanning 3kV

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---