Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.952
Stroomtransformator

Staat: 03.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9677.952 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.952
Product omschrijving	Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal	Polyamide
Voor bouwgrootte	3
Geschikt voor bestelnr.	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nominaal vermogen	1,5 VA
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Insuslation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 4 mm²
Nominale frequentie	50 - 60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,136 kg
Brutogewicht	0,146 kg

Functies

Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Stroomtransformator 500 A/5 A voor NH-lastscheiderstroken DIN 3 / Adapter voor RiLine Compact (SV 9677.XXX)