Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.958
Stroomtransformator

Staat: 04.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9677.958 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.958
Product omschrijving	Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal	Polyamide
Geschikt voor bestelnr.	9677930
Nominaal vermogen	2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Insuslation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 4 mm²
Nominale frequentie	50 - 60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,16 kg
Brutogewicht	0,17 kg
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	SV Stroomtransformator 800 A/5 A voor adapter RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)