


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.958 Stroomtransformator

Staat: 14.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.958 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

Funcities

Bestelnr.	SV 9677.958
Product omschrijving	Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal	Polyamide
Geschikt voor bestelnr.	9677930
Nominaal vermogen	2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Insulation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 4 mm ²
Nominale frequentie	50 - 60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,16 kg
Brutogewicht	0,17 kg
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

Funcities

Product omschrijving

SV Stroomtransformator 800 A/5 A voor adapter RiLine Compact
185 mm (SV 9677.930)