


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.227

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 09.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.227 - Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast

Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).



## Functies

Bestelnr.	VX 9680.227
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur Dakplaat Achterwand Bodemplaten Frontplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard Zijwanden functieruimte Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Beschermklasse IP volgens EN 60529	Tot IP 2X (afhankelijk van de beplatingsdelen)

# Funcities

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	158,95 kg
Brutogewicht	176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	SV VX Lastscheiderkast 1200x2200x800mm

# Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK