

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.626

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 17.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.626 - Aanbouwkasten VX25 Moduulkast

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

## Functies

Bestelnr.	VX 9680.626
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Achterwand Bodemplaten
Beschermklasse IP volgens EN 60529	Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	45,29 kg
Brutogewicht	49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	133 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Functies

---

Product omschrijving

VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 600x2200x600, plaatstaal, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Certificaten

Oppervlak

Verklaringen

Verklaring van conformiteit UK