

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.204 Montageprofil

Staat: 02.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.204 - Montageprofiel voor deeldeur

Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc.



## Funcities

Bestelnr.	SV 9681.204
Product omschrijving	Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen worden gebruikt voor klantspecifieke componenten aan de achterzijde van de deur, zoals bijv. kabelgoten, slanghouders etc. Gatdiameter van het montageprofiel: 4,5 mm.
Materiaal	plaatstaal, 1 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	198 mm
Montage-instructie	Voor kastbreedte 1000 mm: 1 x 9681.204 en 1 x 9681.206
Afmetingen	Lengte: 198 mm
Geschikt voor	Breedte: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	0,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

# Funcities

---

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Product omschrijving	VX Montageprofielen voor deeldeuren, voor kastbreedte 400 mm, L=198 mm, voor deeldeurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK
--------------	--------------------------------