


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.588

Dakplaat voor kabelinvoerflenzen

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.588 - Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor VX, VX IT

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten.

Functies

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9681.588 |
| Product omschrijving | Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak. |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Number of required cable entry glands | 8 |
| Geschikt voor | Breedte: = 800 mm Diepte: = 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 6,4 kg |
| Brutogewicht | 6,54 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 24,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Product omschrijving | SV VX Dakplaat voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 800 en - diepte 800 mm, plaatstaal, RAL 7035 |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit UK