
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SV 9682.182

# Deeldeur

Staat: 02.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# SV 9682.182 - Deeldeur voor VX

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9682.182 |
| Product omschrijving | Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Oppervlak | Structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Deeldeur<br>Verdeelprofiel<br>Scharnieren<br>Sluitstukken<br>Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opmerking | Openingshoek van de deeldeuren max. 130° |
| Sluiting | Aantal sluitingen: 1 |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 200 mm |
| Geschikt voor | Breedte: = 800 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 54 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,7 kg |
| Brutogewicht | 4,42 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,1 kg CO2 eq (Cat B) |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | SV VX Deeldeur, voor kastbreedte 800 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |