


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Kastverlichting, 48 V DC

Staat: 24.05.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Kastverlichting, 48 V DC met aansluitkabel

Robuuste verlichting, verticaal of horizontaal met behulp van veerklemmen in het profielframe te bevestigen of toe te passen als directe lichtbron tijdens onderhoudswerkzaamheden door inhangen.

Functies

Bestelnr.	CS 9765.150
Product omschrijving	Robuuste verlichting. Verticaal of horizontaal met behulp van veerklemmen in het profielframe te bevestigen of toe te passen als directe lichtbron tijdens onderhoudswerkzaamheden door het inhangen van draaibare kunststof haken. Slagvaste lampbehuizing van PMMA (polymethylmethacrylaat) beschermklasse II.
Levering	2 veerklemmen Bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	11 W
Diameter	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Lengte	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluitmogelijkheden	Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde
Lichtbundel	Buislamp TC-SEL, 4-polig
Lichtstroom	900 lm
Afmetingen	Lengte: 450 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...40 °C
Nominale spanning	48 V (DC)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 64

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1.03
Brutogewicht	1.05
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241