


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.540

CS New Basic-behuizing

Staat: 04.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.540 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen



Funcities

Bestelnr.	CS 9783.540
Product omschrijving	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 800 mm Diepte: 400 mm

Functies

Afmetingen	Totale hoogte: 955 mm Breedte regendak: 650 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 450 mm Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 712 mm Binnenwerkse diepte: 349 mm Hoogte sokkel: 100 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
IK-code	IK10
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	29 kg
Brutogewicht	34 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101