


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550

CS New Basic-behuizing

Staat: 28.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieurofbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen



Functies

Bestelnr.	CS 9783.550
Product omschrijving	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 400 mm

Funcities

Afmetingen	Totale hoogte: 1.355 mm Breedte regendak: 650 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 450 mm Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm Binnenwerkse diepte: 349 mm Hoogte sokkel: 100 mm
------------	---

Typekeuring volgens UL 50E	Type 3R
----------------------------	---------

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
-------------------------------------	-------

IK-code	IK10
---------	------

Basismateriaal	Aluminium
----------------	-----------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	38,95 kg
--------------	----------

Brutogewicht	41 kg
--------------	-------

Douanetariefnummer	94032080
--------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------
