

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.520

CS New Basic-behuizing

Staat: 26.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.520 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieurofbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen



Functies

Bestelnr.	CS 9784.520
Uitvoering	De behuizing/kast met een breedte van 1200 mm is geschikt voor opname van twee 600 mm brede montageplaten
Product omschrijving	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak

Funcities

Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen	Totale hoogte: 1.355 mm Breedte regendak: 1.250 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 450 mm Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm Binnenwerkse diepte: 349 mm Hoogte sokkel: 100 mm
Design Centre bar	Met demonteerbaar middenprofiel, 2 slotdeuren
Typekeuring volgens UL 50E	Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
IK-code	IK10
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	66 kg
Brutogewicht	67 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------