

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 9792.065 Outdoor-behuizing

Staat: 14.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9792.065 - Outdoor-behuizing voor wandkasten AX

Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen, bestaande uit omkapseling, achterwand, bodem en insteekdeur. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.



## Functies

Bestelnr.	AX 9792.065
Product omschrijving	Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.
Voordelen	Behuizing voor AX wand-/vloerkasten, voor toepassing in het outdoor-bereik Voor het realiseren van een kast-in-kast-concept Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de kast
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating
Levering	Montagerails voor wandbevestiging Borstelstrip Trapvormige nippel M25 Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Incl. aardings- bevestigingsmateriaal

# Functies

Opmerking	Afhankelijk van de toepassing/omgeving kan in de omkapseling een plaatstalen of roestvaststalen kast worden ingebouwd
Afmetingen	Breedte: 621 mm Hoogte: 650 mm Diepte: 308 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 500 mm Hoogte: = 500 mm Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	15,6 kg
Brutogewicht	16,2 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AX Outdoor behuizing 621x650x308 mm