Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CS 9868.550

# CS Toptec

Staat: 17.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9868.550 - CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | CS 9868.550 |
| Uitvoering | Met uitsparing voor outdoor-klimaatmoduul 1,5 kW |
| Product omschrijving | Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw. |
| Materiaal | Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3<br>Regendak: aluminium |
| Oppervlak | Poedercoating<br>UV-bestendig polyester |
| Kleur | RAL 7035 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd<br>Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus<br>Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027<br>Zijwanden links en rechts<br>Achterwand<br>Regendak<br>Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 1.600 mm<br>Diepte: 800 mm |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 12 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| IK-code | IK10 |
| Opmerking | Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)<br>CS Toptec vormt de basis voor projectoplossingen in het outdoor-bereik. Deze kunt u onder deze bestelnummers aanvragen: Voor individuele opstellingen: 9774.099, voor koppeling: 9774.005 |
| Opmerking | Voor het afsluiten van de uitsparing is een klimaatmoduul of een adapterplaat nodig |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 105 kg |
| Brutogewicht | 112 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | CS TopTec-kast BHD: 800x1600x800 mm met uitsparing voor Outdoor-wandmontage-koelaggregaat 1,5 kW |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |