

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1002.500

## Caixas AE

Estado: 24/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1002.500 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

## Recursos

Cód. Ref.	AE 1002.500
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	162 mm x 275 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Material básico	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Emb.	1 unid.

## Recursos

---

Peso líquido	4,4 kg
Peso bruto	4,52 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	AE ARM. COMPACTO INOX 14404

## Aprovações

---

Aprovações	DNV UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK