

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1002.500

Caixas AE

Estado: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1002.500 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | AE 1002.500 |
| Material | <p>Caixa: aço inoxidável</p> <p>Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço</p> <p>Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)</p> |
| Superfície | <p>Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p> |
| Escopo de fornecimento | <p>Caixa com porta(s)</p> <p>Placa de montagem</p> <p>Fecho: palheta dupla de 3 mm</p> |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensões | <p>Largura: 200 mm</p> <p>Altura: 300 mm</p> <p>Profundidade: 155 mm</p> |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 162 mm x 275 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| Quantidade de fechos | 1 |
| Fecho | <p>Modelo do fecho: lingueta</p> <p>Quantidade de fechos: 1</p> <p>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm</p> <p>Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)</p> |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido | 4.4 |
| Peso bruto | 4.52 |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177421257 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |