

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1006.500

Caixas AE

Estado: 7/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1006.500 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AE 1006.500 |
| Material | Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) |
| Superfície | Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada |
| Escopo de fornecimento | Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensões | Largura: 380 mm Altura: 380 mm Profundidade: 210 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 334 mm x 355 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| Quantidade de fechos | 1 |
| Fecho | Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Peso líquido | 9,31 kg |
| Peso bruto | 9,8 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | AE ARM. COMPACTO INOX 14404 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | DNV UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |