

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600

Caixas AE

Estado: 7/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1018.600
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 1.000 mm Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	939 mm x 955 mm
Quantidade de portas	2
Quantidade de fechos	2
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	65,4 kg
Peso bruto	67 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	ARMARIO COMPACTO 1000X1000X300MM EM INOX

Aprovações

Aprovações	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK