# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AE 1060.500 Caixas AE

Estado: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## AE 1060.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

#### Recursos

Cód. Ref.	AE 1060.500
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidade: 210 mm
Espessura da porta	1,75 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	549 mm x 570 mm
Quantidade de portas	1
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda	sim

© Rittal 2025

### Recursos

2
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Tamanho: 5
Quantidade: 1
Chapa de aço
1 unid.
20.418
22.5
94032080
4028177252103
E3404614
EC000261
EC000261
27180101

## Aprovações

Aprovações	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
	·
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3