

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.096

## VX IT Open

Estado: 22/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.096 - VX IT Open

Modelo VX IT Standard, sem porta dianteira e traseira



## Recursos

Cód. Ref.	VX 1182.096
Modelo	Estrutura VX com chapa de teto sem porta dianteira e traseira ventilado Sem laterais
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Montagem interna: pintada
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro do rack e teto: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005

# Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte. 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC Chapa de teto multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	150 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	520 mm
Fixação de 19"	Parafusadas em cima e embaixo na travessa
Modelo	Padrão
Modelo do teto	multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Modelo dos trilhos perfilados	Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Modelo da base	aberto
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	na frente e atrás
Capacidade de carga	8.000 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416	8.000 N
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.

# Recursos

---

Peso líquido	52,9 kg
Peso bruto	66,4 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrição do produto	VX IT Open, trilhos perfilados de 19" parafusados em cima e embaixo na travessa, LAP: 800x2000x800 mm, RAL 7035

# Aprovações

---

Explicações	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
-------------	---