

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1280.500

Caixas AE

Estado: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1280.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1280.500
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm Sistema de fecho de 3 pontos
Grau de proteção NEMA	NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 300 mm
Espessura da porta	2 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem	3 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	740 mm x 1.155 mm
Quantidade de portas	1

Recursos

A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda sim

Fecho Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

Placa flangeada Tamanho: 5
Quantidade: 1

Material básico Chapa de aço

Emb. 1 unid.

Peso líquido 64,125 kg

Peso bruto 65,125 kg

Número da tarifa alfandegária 94032080

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Descrição do produto AE ARM.COMP.800X1200X300 RAL7035

Aprovações

Aprovações Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicações Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK